

# アツモ

カフ圧のチェックに！  
保守点検の必需品！！

そのカフ圧計は  
正しい表示ですか？


アナログ式のカフ圧計を  
チェックして、  
信頼の保守・点検を

これからは  
「アツモ」で保守点検

経時変化による  
指針のズレ

落下の衝撃  
による  
指針のズレ

過大圧による  
指針のズレ



カフ圧計

アナログ式のカフ圧計をベストチェックします

3桁表示で  
見やすく

hPa、cmH<sub>2</sub>O、mmHg  
の表示切替

ストラップ付で  
携帯性良好

圧力センサーは  
高精度で安定

乾電池使用で  
いつでも使えます




# アツモ

カフ圧計のチェックに！保守・点検の必需品！！



- **3桁表示**  
圧力は一目で見やすいデジタル3桁表示です。
- **hPa、cmH<sub>2</sub>O、mmHgの切替表示**  
圧力の単位は、hPa(ヘクトパスカル)とcmH<sub>2</sub>O(センチメートル水柱)、mmHg(ミリメートル水銀柱)に簡単に切り替えて表示できます。
- **圧力センサーは高精度で安定**  
半導体素子と電子回路で、高精度で安定して使用することができます。
- **乾電池使用でいつでも使えます**  
電源は乾電池なので、入替が簡単で持ち運びに便利です。
- **オートパワーオフ機能に**  
使用しない状態が約1分間続くと、自動的に電源が切れて電池の消耗を最小限に抑えます。



## 仕様

商品名称	デジタル式圧力モニター計	
販売名	アツモA10K	
商品番号	00188A00	
圧力表示	ゲージ圧	
適用媒体	空気および非腐食性ガス	
表示範囲	0～100kPa (陽圧のみ)	0～10kPa (陽圧のみ)
圧力単位	hPa (ヘクトパスカル)、cmH <sub>2</sub> O (センチメートル水柱)、mmHg (ミリメートル水銀柱) の表示切替	
表示精度	±0.5% FS ±2counts (at. 25℃ ±5℃)	
表示方式	3桁デジタル液晶表示 [**.*] [***]	
表示間隔	約3回/秒	
機能	オートパワーオフ、O A D J (ゼロ点調整)	
電源	DC9V (乾電池006P) × 1 (付属)	
寸法	W81 × D53 × H141 [mm]	
重量	210g	
付属	乾電池006P、ストラップ	

※本品は医療機器ではありません。  
※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 【販売店】

### 【製造販売元】

## トクソー技研株式会社

〈本社〉  
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地  
TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596  
MAIL : info@amor.co.jp HP : http://tokso.net/